



	Moyeux	Ø perçage flasque PCD		Déport flasque	
		Côté GAUCHE	Côté DROIT	Côté GAUCHE	Côté DROIT
AVANT	PRO5 Avant 100 6 trous	58	52	20	34
	PRO5 Avant 110 6 trous	58	52	25	34
	PRO5 Avant 100 CL	43	43	22	33
	PRO5 Avant 110 CL	43	43	27	35.6
	PRO5 Avant 100 CL SP	46	46	21	33
	PRO5 Avant 110 CL SP	46	46	26	33

	Moyeux	Ø perçage flasque PCD		Déport flasque	
		Côté GAUCHE	Côté DROIT	Côté GAUCHE	Côté DROIT
ARRIÈRE	PRO5 Arrière 135 6 trous	57	59	32	19.6
	PRO5 Arrière 148 6 trous	57	59	35	22.6
	PRO5 Arrière 150 6 trous	57	59	28	26.8
	PRO5 Arrière 157 SB 6 trous	57	59	39.6	27
	PRO5 Arrière SS/T 6 trous	57	59	32	30.6
	PRO5 Arrière 135 CL	51	59	32	19.6
	PRO5 Arrière 148 CL	51	59	35	22.6
	PRO5 Arrière 135 CL SP	46	61	31.5	17.5
	PRO5 Arrière 148 CL SP	46	61	34.5	21